

MPI TS2000

**200 мм полуавтоматическая зондовая станция для проведения точных измерений ВА/ВФ и СВЧ характеристик
А также для работы с высоким напряжением и большим током**

Защитный кожух DarkBox (для TS2000-D/-DP)

- ✓ Обеспечивает защиту от света
- ✓ Передняя крышка легко поднимается, что обеспечивает хороший доступ к зондам
- ✓ Функция блокировки доступа для безопасности персонала (TS2000-DP)
- ✓ Разъемы на задней панели для подключения параметрического анализатора или анализатора мощных ПП приборов
- ✓ Съемная задняя панель
- ✓ Светодиодная подсветка

Позиционеры и пробники большой мощности

- ✓ Возможность установки до 4 СВЧ или до 10 DC различных позиционеров с держателями для ВА/ВФ и СВЧ измерений
- ✓ Высоковольтные (3 KB в триаксиале, 5 KB и 10 KB в коаксиале) и сильноточные (до 100A) пробники

Рабочий стол

- ✓ Большой, удобный и прочный
- ✓ Разметка для установки позиционеров для СВЧ зондов
- ✓ Дополнительный обдув воздухом для термической стабильности

Управление температурой держателя пластин

- ✓ Управление установкой температуры во всем диапазоне при помощи сенсорного экрана
- ✓ Экран удобно расположен на передней панели

Держатели пластин

- ✓ Различные типы коаксиальных и триаксиальных держателей пластин, в том числе с нагревом до 300 °C
- ✓ Возможность для модернизации



Микроскопы и аксессуары

- ✓ Высококачественный мост для крепления микроскопов
- ✓ 50 x 50 мм перемещение по осям XY в ручном или автоматизированном режиме
- ✓ Цилиндрические микроскопы SZ10 или MZ12 с зумом до 12x
- ✓ Микроскопы повышенного разрешения FS70/PSM-1000
- ✓ Видеокамера 2MP, управляема программой SENTIO®

Программный пакет SENTIO' для управления станцией

- ✓ Легкий в обучении и простой в работе интуитивный пакет с сенсорным дисплеем
- ✓ Удобное smart меню позволяет очень быстро научить операторов управлять станцией
- ✓ Все переключения режимов можно осуществлять, проведя пальцем по сенсорному экрану
- ✓ ПО для проведения калибровки в СВЧ тракте QAlibria® полностью интегрирована с пакетом SENTIO®
- ✓ Дистанционное управление через интерфейс GPIB и набор протоколов TC-IP

Интегрированная панель управления станцией

- ✓ Обеспечивает быстрое, безопасное и удобное управление станцией и измерениями
- ✓ Имеется клавиатура и мышка

Интегрированный антивибрационный стол

- ✓ Возможность установки антивибрационной платформы (опционально)
- ✓ Оптимизирует рабочее пространство
- ✓ Дополнительная опциональная полка под оборудование уменьшает длину измерительных кабелей



ООО "Америт"

603087, Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.16, корп. 1

Тел: (+7-831) 257-78-52 (51, 53, 54)

<http://www.amerit.nnov.ru>; e-mail: amerit@ci.nnov.ru